

# Държач вакуумни вендузи ESH-NC-4-QS

Специф. Номер: 189219

FESTO

с компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре, държача се закрепва с две шестограмни гайки.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	6 mm
Обем	1.153 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 4
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	33 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	M6
Извод за вакуум	QS-6
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран POM Термично обработена стомана високолегирана стомана