


Държач вакуумни вендузи ESH-HCL-5-G

Специф. Номер: 189231

FESTO

с удължен компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре,
държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател | 30 mm |
| Обем | 6.06 cm ³ |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Конструкция | Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина |
| Съответствие с носач за смукател | Размер 5 |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 169 g |
| Тип на закрепване | с контрагайка |
| Монтаж на смукателя | M10 |
| Извод за вакуум | G1/8 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material bracket | Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана |