


Държач вакуумни вендузи ESH-HCL-6-G

Специф. Номер: 189232

FESTO

с удължен компенсатор за дължина, извод за вакуум отгоре,
държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	40 mm
Обем	16.325 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 6
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	M20x2
Извод за вакуум	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана