


# Държач вакуумни вендузи ESH-HD-3-РК

Специф. Номер: 189238

FESTO

с компенсатор за дължина, извод за вакуум странично, държача се закрепва с две шестограмни гайки.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател	6 mm
Обем	0.343 cm <sup>3</sup>
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум странично с компенсатор за височина
Съответствие с носач за смукател	Размер 3
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	44 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Монтаж на смукателя	M4
Извод за вакуум	РК-4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR Стомана
Material bracket	Алуминий Месинг, никелиран РОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана