


Държач вакуумни вендузи ESH-HDL-1-PK

Специф. Номер: 189244

FESTO

с удължен компенсатор за дължина, извод за вакуум странично,
държача се закрепва с две шестограмни гайки.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Компенсатор на височина за носач за вакуумен смукател | 10 mm |
| Обем | 0.15 cm ³ |
| Монтажна позиция | вертикално |
| Конструкция | Извод за вакуум странично с компенсатор за височина |
| Съответствие с носач за смукател | Размер 1 |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 28 g |
| Тип на закрепване | с контрагайка |
| Монтаж на смукателя | Диаметър 3 mm |
| Извод за вакуум | PK-3 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR Стомана |
| Material bracket | Алуминий Месинг, никелиран ПОМ Термично обработена стомана високолегирана стомана |