

Държач вакуумни вендузи ESH-HE-5-G1/4

Специф. Номер: 189257

FESTO

без компенсатор за дължина, за директен монтаж



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер	7 mm
Обем	1.227 cm ³
Монтажна позиция	вертикално
Конструкция	Извод за вакуум отгоре
Съответствие с носач за смукател	Размер 5
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	24 g
Тип на закрепване	с външна резба чрез вакуумния порт
Монтаж на смукателя	M10
Извод за вакуум	G1/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	Алуминиева сплав NBR POM Стомана
Material bracket	Термично обработена стомана