

# Вакуумна вендуза ESS-15-SF

Специф. Номер: 189292

FESTO

лесно сменяем,



## Информационен лист

| Белег  | Стойност  |
|--|---|
| Мин. радиус на детайла R                         | 35 mm   |
| Номинален размер                                 | 2 mm  |
| Диаметър на смукателя                            | 15 mm   |
| Обем на смукателя                                | 0.208 cm <sup>3</sup>                                 |
| Позиция на извода                                | отгоре  |
| Монтажна позиция                                 | по избор  |
| Съответствие с носач за смукател                 | Размер 3  |
| Форма на вакуумната чашка                        | кръгъл плосък   |
| Operating pressure MPa                           | -95 ... 0 kPa   |
| Работно налягане                                 | -0.95 ... 0 bar                                       |
| Operating pressure                               | -13.775 ... 0 psi                                     |
| Nominal operating pressure                       | -70 kPa   |
| Номинално работно налягане                       | -0.7 bar  |
| Nominal operating pressure (psi)                 | -10.15 psi  |
| Работна среда                                    | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK               | 1 - Ниска корозия под напрежение                      |
| PWIS conformity                                  | VDMA24364-A1-L  |
| Безопасно за храни                               | Моля, вижте допълнителната информация за материала    |
| Температура на околната среда                    | -10 ... 200 °C  |
| Сила на задържане при номинално работно налягане | 8.5 N   |
| Латерална сила при номинално работно налягане    | 10.5 N  |
| Тегло на продукта                                | 1.9 g   |
| Тип на закрепване                                | чрез вакуумния порт                                   |
| Извод за вакуум                                  | M4  |
| Цвят   | сив   |
| Твърдост по Шор                                  | 60 +/- 5  |
| Material of threaded plug                        | Месинг никелиран                                      |
| Материал-забележка                               | RoHS konform  |
| Material suction cup                             | FPM   |