


Захранващ модул VABF-C8-12-P3A5-QX

Специф. Номер: 1894888

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Работно налягане	< 8 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	0 - няма корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-5 ... 60 °C
Температура на околната среда	-5 ... 60 °C
Тегло на продукта	13.8 g
Пневматичен извод 1	подходящ за патрон
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PA-усилен