



# Демпфер YSR-8-8-D

Специф. Номер: 189980

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Ход	8 mm
Демпфериране	регулируем твърда характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.4 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	8 mm
Макс. сила на удара	400 N
Макс. поета енергия на ход	4 J
Макс. поета енергия на час	24,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.01 J
Възвратна сила	3 N
Тегло на продукта	60 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	Без мед и PTFE (тефлон)
Информация за материала на уплътненията	NBR
Информация за материала на корпуса	Месинг никелиран
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана