


Шумозаглушител UOS-1-LF

Специф. Номер: 1901207

FESTO

За използване заедно с MS6-SV изпускателен клапан за плавно нарастване на налягането (предпазен клапан)



Информационен лист

Белег	Стойност
Тип на уплътняване на цапфата за завиване	без уплътнение
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Шумозаглушител отворен
Operating pressure MPa	0 ... 1 MPa
Работно налягане	0 ... 10 bar
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-]
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Ниво на звуково налягане	75 dB(A)
Температура на околната среда	-10 ... 50 °C
Тип на закрепване	с външна резба
Тегло на продукта	157.9 g
Пневматичен извод	G1
Material of silencer insert	PE
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Алуминиева сплав