

L-съединител QSL-1/2H-3/8-U

Специф. Номер: 190633

FESTO

с втулка.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Стандарт
Номинален размер	6.1 mm
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	L-shape
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1 MPa
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 145 psi
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7::-]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	15 g
Пневматичен извод 1	Push-in sleeve diameter 1/2"
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 3/8"
Ambient temperature Fahrenheit	14 ... 140 °F
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема