

L-съединител QSML-3/16HL-U

Специф. Номер: 190636

FESTO

с втулка.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Номинален размер	2.7 mm
Монтажна позиция	по избор
Размер на контейнера	1
Конструкция	Push/Pull-принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:--]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване
Клас на корозионна устойчивост КВК	1 - Ниска корозия под напрежение
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	3 g
Пневматичен извод 1	Бърза връзка QS-3/16"
Пневматичен извод 2	за шлаух, външен диаметър 3/16"
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	PBT
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	високолегирана стомана, неръждаема