

Съединител QSM-1/8-3/16-I-U

Специф. Номер: 190689

FESTO

Външна резба с вътрешен шестостен.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|--|
| Размер | Mini |
| Номинален размер | 2.9 mm |
| Тип на уплътняване на цапфата за завиване | Екраниране |
| Монтажна позиция | по избор |
| Размер на контейнера | 1 |
| Конструкция | Push/Pull-принцип |
| Operating pressure complete temperature range | -0.95 ... 10 bar |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Разрешение | Germanischer Lloyd |
| Макс. въртящ момент на затягане | 8 Nm |
| Тегло на продукта | 8.1 g |
| Пневматичен извод 1 | NPT1/8-27 |
| Пневматичен извод 2 | за шлаух, външен диаметър 3/16" |
| Цвят на освобождаващия пръстен | сив |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Информация за материала на корпуса | Месинг никелиран |
| Информация за материала на освобождаващия пръстен | POM |
| Информация за материала на уплътнението за шлаух | NBR |
| Информация за материала на затягащия сегмент за шлаух | високолегирана стомана, неръждаема |