

# Манометър PAGL-HP3-63-60-G14-RC

Специф. Номер: 1908519

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Обхват на показание [bar]	0 ... 60 bar
Display range	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Отговаря на стандарта	EN 837-1
Номинален размер на манометъра	63
Конструкция	Тръбна пружина-манометър
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Работна среда	инертен газ Неутрални течности
Operating pressure MPa	0 ... 6 MPa
Работно налягане	0 ... 60 bar
Operating pressure	0 ... 870 psi
Фактор променливо натоварване	0.66
Клас на точност на измерването	1,6
Клас на защита	IP65
Температура на складиране	-40 ... 70 °C
Температура на средата	0 ... 60 °C
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал-забележка	RoHS konform
Позиция на извода	Радиално отдолу
Пневматичен извод	G1/4
Материали, контактуващи със средата	Месинг
Material of threaded plug	Месинг
Material housing	Стомана
Material screen	PS
Цвят на корпуса	сребърен
Тегло на продукта	80 g
Забележка за работната и пилотната среди	Без ацетилен без кислород
Скала	Triple scale bar (външно) MPa (outer scale) psi (вътрешно)