



Затварящ разпределител HE-2-1/4-QS-5/16-U

Специф. Номер: 190867

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Разпределителна функция | 2/2 бистабилен |
| Пневматичен извод 1 | 1/4 NPT |
| Пневматичен извод 2 | QS-5/16 |
| Тип на задействане | ръчно |
| Тип на закрепване | Direct mounting via through-holes Директен монтаж чрез резба по избор: |
| Стандартен номинален дебит | 423.9 l/min |
| Номинален размер | 3.5 mm |
| Operating pressure MPa | -0.095 ... 1 MPa |
| Работно налягане | -0.95 ... 10 bar |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-усилен |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Принцип на уплътняване | мек |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Плунжерен |
| Тип управление | директно |
| Посока на протичане | реверсивен |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 2 - Умерена корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Клас чисто помещение | ISO class 4 |
| Температура на средата | 0 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 36 g |
| Material of threaded plug | Месинг никелиран |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |