



# Регулатор за диференциално налягане LRL-1/8-NPT-QS-5/16-U

Специф. Номер: 190907  
Продукт излизащ от производство

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Диференциално налягане, константно
Пневматичен извод 1	1/8 NPT
Пневматичен извод 2	QS-5/16
Тип на закрепване	за завиване
захранващо налягане 1MPa	0 ... 0.9 MPa
Входно налягане 1	0 ... 9 bar
захранващо налягане 1 psi	0 ... 130.5 psi
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Material housing	PBT-усилен
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Монтажна позиция	по избор
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	21.5 g
Material of threaded plug	Месинг
Материал-забележка	RoHS konform