



Регулатор за диференциално налягане LRL-1/2-NPT-QS-1/2-U

Специф. Номер: 190915
Продукт излизащ от производство

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2023. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|--|
| Регулираща функция | Диференциално налягане, константно |
| Пневматичен извод 1 | 1/2 NPT |
| Пневматичен извод 2 | QS-1/2 |
| Тип на закрепване | за завиване |
| захранващо налягане 1MPa | 0 ... 0.9 MPa |
| Входно налягане 1 | 0 ... 9 bar |
| захранващо налягане 1 psi | 0 ... 130.5 psi |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Material housing | PBT-усилен |
| Работна среда | Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Монтажна позиция | по избор |
| Забележка за работната и пилотната среди | Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Тегло на продукта | 105 g |
| Material of threaded plug | Месинг |
| Материал-забележка | RoHS konform |