

Манометър MA-15-10-QS-5/16-U

Специф. Номер: 190937

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|--|---|
| Обхват на показание [bar] | 0 ... 10 bar |
| Отговаря на стандарта | EN 837-1 |
| Номинален размер на манометъра | 15 |
| Конструкция | Bourdon tube pressure gauge without measuring mechanism |
| Тип на закрепване | Последователен монтаж |
| Работна среда | Inert gases Neutral fluids |
| Работно налягане | 0 ... 10 bar |
| Фактор променливо натоварване | 0.66 |
| Клас на точност на измерването | 5 |
| Клас на защита | IP53 |
| Температура на средата | -20 ... 60 °C |
| Температура на околната среда | -20 ... 60 °C |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Позиция на извода | Задна страна, централно |
| Пневматичен извод | QS-5/16 |
| Materials in contact with media | Месинг |
| Информация за материала на цапфата | Месинг |
| Информация за материала на корпуса | Стомана |
| Информация за материала на прозореца за наблюдение | PC |
| Цвят на корпуса | черен |
| Тегло на продукта | 10 g |
| Note on operating and pilot medium | No oxygen No acetylene |