

Вакуумна вендуза ESV-80-SU

Специф. Номер: 191004

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

Белег	Стойност
Мин. радиус на детайла R	400 mm
Диаметър на смукателя	80 mm
Обем на смукателя	19.312 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	кръгъл плосък
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-20 ... 60 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	309.7 N
Тегло на продукта	33 g
Цвят	син
Твърдост по Шор	60 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	PUR