

Вакуумна вендуза ESV-20-BS

Специф. Номер: 191056

FESTO

износваща се част, лесно сменяема



Информационен лист

Белег	Стойност
Компенсатор за височина на вендузата	6 mm
Мин. радиус на детайла R	40 mm
Диаметър на смукателя	20 mm
Обем на смукателя	1.6 cm ³
Позиция на извода	отгоре
Монтажна позиция	по избор
Форма на вакуумната чашка	кръгли, гофре 1,5
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Работно налягане	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Номинално работно налягане	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Работна среда	Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Безопасно за храни	Моля, вижте допълнителната информация за материала
Температура на околната среда	-30 ... 180 °C
Сила на задържане при номинално работно налягане	12.9 N
Тегло на продукта	1.9 g
Цвят	прозрачен
Твърдост по Шор	50 +/- 5
Материал-забележка	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (силикон)