


Кръгъл цилиндър ESEU-10-25-P-A

Специф. Номер: 191134

FESTO

Капак с резбова цапфа и въртящ лагер.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Ход	25 mm
Диаметър на буталото	10 mm
Демпфериране	P: двустранно еластични демпфериращи пръстени / плочи
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Бутало Бутален прът Тръба за цилиндър
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Варианти	едностранен бутален прът
Работно налягане	2 ... 6 bar
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Работна среда	изсушен сгъстен въздух, омаслен или неомаслен
Клас на корозионна устойчивост KBK	1
Температура на околната среда	0 ... 80 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	41.6 N
Движеща се маса при 0 mm ход	5.5 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	2.5 g
Основно тегло при 0 mm ход	18.9 g
Тип на закрепване	с принадлежности
Пневматичен извод	M5
Материал-забележка	със съдържание на LABS-материали
Информация за материала на капака	Алуминиева сплав
Информация за материала на уплътненията	NBR TPE-U(PU)
Информация за материала на корпуса	високолегирана стомана, неръждаема
Информация за материала на буталния прът	високолегирана стомана, неръждаема