


# Интерфейс SAMC-F-PN

Специф. Номер: 1911916

FESTO

Plug-in карта за fieldbus интерфейс.



## Информационен лист

| Белег                                      | Стойност   |
|--|--|
| Дименциониране W x L x H                   | 19 mm x 90 mm x 65 mm  |
| CE- знаци (виж декларация за съответствие) | по EU-EMV-нормала  |
| PWIS conformity                            | VDMA24364 zone III   |
| Температура на складиране                  | -25 ... 70 °C  |
| Относителна влажност на въздуха            | 5 - 95 %<br>некондензиращ  |
| Клас на защита                             | IP20<br>в монтирано състояние  |
| Температура на околната среда              | 0 ... 50 °C  |
| Тегло на продукта                          | 75 g   |
| Тип на закрепване                          | Модул за включване за CMMP-AS...-M3  |
| Материал-забележка                         | RoHS konform   |
| Монтажна позиция                           | по избор   |
| Протокол                                   | PROFINET   |
| Комуникационен профил                      | FHPP   |
| Vaud rate                                  | 10/100 Mbit/s (Full/Half)  |
| Топологии                                  | Звезда<br>Пръстен<br>Линия   |
| Излишък на медия                           | MRP  |
| Определяне на IP адрес                     | FCT<br>DCP   |
| Fieldbus интерфейс                         | 2 x конектор RJ45  |
| Минимално време на цикъла                  | 1 ms   |
| LED дисплеи                                | Bus error<br>Ethernet communication activity<br>Ethernet cable monitoring<br>System error            |
| Конфигурационна поддръжка                  | GSDML  |
| Конфигуриране на параметрите               | FCT  |
| Допълнителни функции                       | Conformance Class B<br>DCP<br>IRT-съвместим<br>LLDP<br>MRP<br>PROFenergy<br>Realtime Class 1<br>SNMP |