


# Демпфер YSRW-8-14

Специф. Номер: 191194

FESTO

саморегулиращ, с нарастваща характеристична крива



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	8
Ход	14 mm
Демпфериране	саморегулиращ мека характеристика
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	без
Макс. скорост на удара	3 m/s
Време за ресет, кратко	0.2 s
Време за ресет, дълго	1 s
Принцип на действие	еднодействащ натискащ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 ... 80 °C
Дължина на демпфериране	14 mm
Макс. сила на удара	500 N
Макс. поета енергия на ход	4 J
Макс. поета енергия на час	21,000 J
Макс. остатъчна енергия	0.02 J
Възвратна сила	2.5 N
Тегло на продукта	34 g
Тип на закрепване	с контрагайка
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	високолегирана стомана
Material piston rod	високолегирана стомана