



Вакуум-филтър ESF-4B

Специф. Номер: 191204

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Монтажна позиция | по избор |
| Степен на филтрация | 10 µm |
| Работно налягане | -0.95 ... 4 bar |
| Flow rate at negative pressure of -0.075 MPa (-0.75 bar, -10.875 psi) | 270 l/min |
| Работна среда | Атмосферен въздух по стандарт ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас на корозионна устойчивост KBK | 1 - Ниска корозия под напрежение |
| PWIS conformity | VDMA24364-A1-L |
| Температура на околната среда | 0 ... 60 °C |
| Тегло на продукта | 19 g |
| Тип на закрепване | с външна резба чрез вакуумния порт |
| Пневматичен извод | M6 |
| Извод за вакуум | M6 |
| Материал-забележка | RoHS konform |
| Material seals | NBR |
| Material filter | PVF |
| Material housing | Алуминий Месинг никелиран |