


# Ъглова компенсация ESWA-5

Специф. Номер: 191207

FESTO

със сферична става, ъгъл на завъртане 15°



## Информационен лист

Белег	Стойност
Ъглова компенсация +/-	15 deg
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Ябълковидна става
Съответствие с носач за смукател	Размер 5
Работно налягане	-0.95 ... 4 bar
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-A1-L
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Тегло на продукта	57 g
Тип на закрепване	с външна резба
Монтаж на смукателя	M10
Пневматичен извод	M10
Материал-забележка	RoHS konform
Material seals	NBR
Material housing	Алуминий Месинг никелиран