

# Вентилен остров VDMA-01/02

Специф. Номер: 191403

FESTO

Тип 14, със стандартизирани вентили по ISO 15407-1.

За конфигуриране поставете предварително продукта в пазарната кошница.

При този продукт в зависимост от конфигуратора може да има отклонение на техническите данни от проспекта и съответните принадлежности.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2009.



Примерно представяне

## Информационен лист

~ConfIndependentDatasheet

Белег	Стойност
Разпределителна функция	2x3/2 отворен/затворен моностабилен 2x3/2 затворен моностабилен 2x3/2 отворен моностабилен 5/2 моностабилен 5/2 бистабилен 5/2 бистабилен-доминиращ 5/3 под налягане 5/3 обезвъздушен 5/3 затворен
Стандартен номинален дебит	440 ... 1,000 l/min
Работно налягане	-0.9 ... 16 bar
Електрическа връзка	Единично свързване
Макс. брой места за вентили	16
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Ширина	18 mm 26 mm
Клас на защита	IP65
Функция-изходящ въздух	дроселируем
Тип на задействане	електрически
Тип на вентилен остров	14
Конструкция	Плунжерен
Зхранване с управляващ(пилотен) въздух	външен вътрешно
Структура на вентилния остров	модулен и разширяем
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 10 bar
Номинално работно напрежение, AC	24 V
Номинално работно напрежение DC	12 V 24 V
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
Температура на средата	-10 ... 60 °C