

Светодиодно уплътнение MF-LD-12-24DC

Специф. Номер: 19143

FESTO

за бобини MSFG, MSFW.



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---------------------------------------|---|
| Индикатор за превключена позиция | LED |
| Тип на закрепване | на електромагнитен разпределител с централен винт М3 |
| Тегло на продукта | 1.6 g |
| Електрически извод | Plug pattern type B to EN 175301-803 квадратна форма MSF |
| обхват на работното напрежение DC | 12 ... 24 V |
| Заземяване | наличен |
| Номинална мощност, светещо уплътнение | 0.05 W |
| Клас на защита | IP65 |
| Температура на околната среда | -25 ... 85 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Material housing | TPE-U(PU) |
| Цвят | прозрачен |