

# Светодиодно уплътнение MF-LD-230AC

Специф. Номер: 19144

FESTO

за бобини MSFG, MSFW.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Индикатор за превключена позиция	LED
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Тегло на продукта	1.6 g
Електрически извод	Plug pattern type B to EN 175301-803 квадратна форма MSF
Номинално работно напрежение, AC	230 V
Устойчивост на пикови напрежения	4 kV
Заземяване	наличен
Номинална мощност, светещо уплътнение	0.33 W
Допустими колебания на напрежението	+/- 10 %
Клас на защита	IP65
Температура на околната среда	-25 ... 85 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за ниски напрежения
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Material housing	TPE-U(PU)
Цвят	прозрачен