

Направляващ модул FEN-25- -GF

Специф. Номер: 19170

FESTO

с лагерно водене, служи за защита срещу завъртане, осигурява висока точност на ориентиране.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	25
Ход	2 ... 250 mm
Монтажна позиция	по избор
Направляваща	Плъзгаща направляваща
Конструкция	Направляваща
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Сила на преместване	15 N
Допълнителна маса за 10 mm ход	12 g
Основно тегло при 0 mm ход	866 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	12 g
Център на тежестта на движеща се маса с 0 mm ход	42 mm
Допълнителен допуск за центъра на тежестта за движеща се маса при 10 mm ход	4.7 mm
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Материал-забележка	RoHS konform
Material of guide component	високолегирана стомана
Material housing	Anodised wrought aluminium alloy
Material yoke plate	Anodised wrought aluminium alloy