



Акумулатор VZS-20-B

Специф. Номер: 192161

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Обем	20 l
Монтажна позиция	кондензоотделител надолу
Отговаря на стандарта	EN 286-1
Operating pressure MPa	-0.095 ... 1.6 MPa
Работно налягане	-0.95 ... 16 bar
Operating pressure	-13.775 ... 232 psi
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU- нормала за прости съдове за налягане
Работна среда	Съгстен въздух по ISO8573-1:2010 [:-:-] Азот
Клас на корозионна устойчивост KBK	4 - Много висока корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 100 °C
Температура на околната среда	-10 ... 100 °C
Мах. Въртящ момент на затягане присъединителна резба	130 Nm
Мах. Въртящ момент на затягане изпускане на кондензата	27 Nm
Тегло на продукта	9,000 g
Тип на закрепване	с проходен отвор
Извод за кондензоотделител	G3/8
Пневматичен извод	G1
Material of air reservoir	стомана прахово боядисана