

Затегателна скоба MKRS-12-B

Специф. Номер: 192288

FESTO

за задържане на предпазен шлаух.



Информационен лист

Белег	Стойност
Монтажна позиция	по избор
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-30 ... 80 °C
Тегло на продукта	9 g
Тип на закрепване	Профилно закрепване Plug-in с проходен отвор по избор:
Материал-забележка	RoHS konform