

Равнинен портал EXCH-40-

Специф. Номер: 1923050

FESTO



Примерно представяне

Информационен лист

Обща техническа спецификация - индивидуалните стойности се определят от Вашата конкретна конфигурация.

Белег	Стойност
Размер	40
Монтажна позиция	вертикално Хоризонтален
Конструкция	Равнинен портал
Работно налягане	≤ 8 bar
Максимално хоризонтално ускорение	50 m/s ²
Максимално вертикално ускорение	30 m/s ²
Максимална хоризонтална скорост	5 m/s
Максимална вертикална скорост	4 m/s
Повтаряемост	$\pm 0,1$ mm
Продължителност на включване	100 %
СЕ- знаци (виж декларация за съответствие)	по EU-нормала за машини
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for machines
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 90 % некондензиращ
Ниво на звуково налягане	74 dB(A)
Клас на защита	IP40
Температура на околната среда	10 ... 50 °C
Оценен товар при максимална динамична реакция	4 kg
Тип на закрепване	с монтажен комплект С комплект за настройка с канални щифтове
Материал-забележка	RoHS konform