

Филтър-регулатор LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A


Специф. Номер: 192394

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с метален препазен кожух и манометър, финост на филтъра 5 µm.
С автоматичен кондензоотделител. С регулатор на налягане с директно управление.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	5 µm
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Предпазител за чаша	Метален препазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	5,800 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] инертен газ
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [6:8:4] инертен газ
Температура на средата	5 ... 60 °C
Температура на околната среда	5 ... 60 °C
Тегло на продукта	1,670 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G3/4
Пневматичен извод 2	G3/4
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC