

Елемент за подготовка на въздух FRC-1-D-DI-MAXI-A

FESTO

Специф. Номер: 192434


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

Комбинация от филтър, регулатор на налягане и омаслител, 40 µm-филтър, с метален защитен кожух.

С автоматичен кондензоотделител. С манометър. С директно управляем регулатор на налягане.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава със заключване
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Кондензоотделител	напълно автоматичен
Конструкция	Филтър-регулатор с манометър пропорционален стандартен омаслител мъгла
Макс. количество на кондензата	43 cm ³
Степен на филтрация	40 µm
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	с манометър
Работно налягане	2 ... 12 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 12 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.4 bar
Стандартен номинален дебит	4,000 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух според ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	2,600 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж
Пневматичен извод 1	G1
Пневматичен извод 2	G1
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC