

# Филтър LF-D-MAXI

Специф. Номер: 192553

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

без присъединителна плоча с резба с FRB-шпилки.. Филтрация 40  $\mu\text{m}$ , с предпазен кожух и ръчен кондензоотделител.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Maxi
Серия	D
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 $\mu\text{m}$
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Синтерован филтър със сепаратор-центрофуга
Макс. количество на кондензата	80 cm <sup>3</sup>
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Работно налягане	0 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:] инертен газ
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Пневматичен извод 1	Свързваща плоча
Пневматичен извод 2	Свързваща плоча
Материал-забележка	RoHS konform
Material filter	PE
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC