


# Съединител MSSD-EB-S-M14

Специф. Номер: 192745

FESTO

клемна техника



## Информационен лист

Белег	Стойност
Честота на свързване	10
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	17 g
Електрически извод	4-пинов Щекер Plug pattern type C to EN 175301-803
Диаметър на кабела	4 ... 6 mm
Номинално сечение на проводника	0.25 ... 0.5 mm <sup>2</sup>
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен