

Съединител MSSD-C-S-M16

Специф. Номер: 192748

FESTO

клемна техника



Информационен лист

Белег	Стойност
Честота на свързване	10
Тип на закрепване	на електромагнитен разпределител с централен винт М3
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	38 g
Електрически извод	4-пинов Щекер Plug pattern type A to EN 175301-803
Диаметър на кабела	5.5 ... 8 mm
Номинално сечение на проводника	0.5 ... 1 mm ²
Клас на защита	IP67 по IEC 60529
Температура на околната среда	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA
Цвят на корпуса	черен