

Регулатор за диференциално налягане LRLLM-1/16-NPT-QS-5/32-U



Специф. Номер: 192829

FESTO

без манометър, с външна резба и QS-съединител.

This product is only available if ordered from the Festo Corporation, USA.

Изделие излизащо от производство. Доставка се до 2011.



Информационен лист

Белег	Стойност
Регулираща функция	Диференциално налягане, константно
Пневматичен извод 1	NPT1/16-27
Тип на закрепване	за завиване
Входно налягане 1	0 ... 9 bar
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Информация за материала на корпуса	PBT-усилен
Работна среда	филтриран сгъстен въздух
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	17.5 g
Информация за материала на цапфата	Месинг