


Вакуум-смукателна дюза VAD-M5

Специф. Номер: 19293

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Номинален размер, дюза на Лавал	0.5 mm
Монтажна позиция	по избор
Характеристика на ежектора	висок вакуум
Конструкция	T-форма
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
Работно налягане	1.5 ... 10 bar
Operating pressure	21.75 ... 145 psi
Макс. вакуум	80 %
Работна среда	Сгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-20 ... 80 °C
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
Тип на закрепване	с проходен отвор
Пневматичен извод 1	M5
Пневматичен извод 3	M5
Извод за вакуум	M5
Material housing	Алуминиева отливка