


Междинна позиция

BM-HMPL-20- -

Специф. Номер: 193020

FESTO

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



Информационен лист

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Белег	Стойност
Размер	20
Ход	1 ... 199 mm
Монтажна позиция	по избор
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Тип на демфера	YSRWJ
Работно налягане	4 ... 8 bar
Повтаряемост	+/-0,02 mm
Клас на корозионна устойчивост KBK	2
Температура на околната среда	0 ... 60 °C
Теоретична сила при 6 bar, ход назад	247 N
Теоретична сила при 6 bar, ход напред	295 N
Движеща се маса	110 g
Допълнително тегло на 10 mm ход	18 g
Основно тегло при 0 mm ход	310 g