


# Модул ВКР-НМРЛ-16/20-80/100

Специф. Номер: 193115

FESTO

за линеен модул НМРЛ.

Този тип ще бъде спрян от производство. Ще се предлага до 2012 година.



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	16/20
Монтажна позиция	по избор
Тип на затягане с посока на действие	двустранно Затягане чрез пружина, освобождаване чрез сгъстен въздух
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на корозионна устойчивост КВК	2
Статична задържаща сила	100 N
Движеща се маса	84 g
Информация за материала на уплътненията	РОМ ТРЕ-У(PU)
Информация за материала на пружината	Пружинна стомана
Информация за материала на затягащите челюсти	Месинг
Информация за материала на буталото	РОМ