

Включващ разпределител NEP-D-MINI



FESTO

Специф. Номер: 193242

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

за пневмоподготвящи елементи, без присъединителни плочи с
резба с FRB-шпилки.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters
of the type code in the search field.



Информационе н лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на действие	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно действие	Без
Тип на ресет	механична пружина
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабиленI
Работно налягане	0 ... 16 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 16 bar
Работна среда	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	нереверсивен
Тегло на продукта	223 g
Пневматичен извод 3	G1/8
Извод, пилот 12	G1/8
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка