

Включващ разпределител HER-1/2-D-MIDI


Специф. Номер: 193252

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

за пневмоподготвящи групи.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.



Информационен лист

Белег	Стойност
Конструкция	Плунжерен
Тип на задействане	пневматичен
Принцип на уплътняване	мек
Функция-изходящ въздух	недроселируем
Ръчно задействане	Без
Тип на ресет	механична пружина
Разпределителна функция	3/2 затворен моностабилен
Работно налягане	0 ... 16 bar
Управляващо(пилотно) налягане	3 ... 16 bar
C-стойност	16.6 l/sbar
b-стойност	0.4
Стандартен номинален дебит	3,900 l/min
Работна среда	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Материал-забележка	RoHS konform
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности
Монтажна позиция	по избор
Посока на протичане	неревърсивен
Тегло на продукта	500 g
Пневматичен извод 1	G1/2
Пневматичен извод 2	G1/2
Пневматичен извод 3	G1/4
Извод, пилот 12	G1/8
Клас чистота на въздуха на изхода	Съгъстен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:4:4] инертен газ
Material seals	NBR
Material housing	Алуминиева отливка