


Щекер с кабел КМЕВ-1-24-10-LED

Специф. Номер: 193457

FESTO

предварително конфигуриран, за VUVB-, МЕВН-, МОЕВН-вентили
и N2-магнити.



Информационен лист

Белег	Стойност
Дисплей за сигналните статуси	LED жълт
Монтажна позиция	по избор
Тегло на продукта	460 g
Електрическо свързване 1	Конектор, стандартен по EN 175301-803, тип С
Електрическа връзка 1, дизайн	Ъглов
Електрическа връзка 1, вид на свързването	Щекер
Електрическа връзка 1, отвор за кабела	Ъглов
Electrical connection 1, note about the cable outlet	90°
Електрическа връзка 1, брой пинове/проводници	3
Електрическа връзка 1, тип на закрепването	на електромагнитен разпределител с централен винт M2,5
Електрическа връзка 2, технология на свързването	отворен край
Електрическа връзка 2, брой пинове/проводници	3
Номинално работно напрежение DC	24 V
Устойчивост на пикови напрежения	0.8 kV
Заземяване	наличен
Дължина на кабела	10 m
Свойства на проводниците	Стандарт
Диаметър на кабела	5.2 mm
Структура на кабела	3x0,5
Краища на проводника	Накрайник за проводник
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-20 ... 80 °C
CE- знаци (виж декларация за съответствие)	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Степен на замърсяване	3
Клас на корозионна устойчивост KBK	1 - Ниска корозия под напрежение
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA66-GF30
Material seals	NBR
Material electrical contact	Посребрена медна сплав