

Въртящо задвижване DRQ-80-360-PPVJ-A

Специф. Номер: 19391

Продукт излизащ от производство

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

| Белег | Стойност |
|---|---|
| Размер | 80 |
| Ъгъл на демпфериране | 69 deg |
| Setting range of swivel angle on both sides | -12 /+10 deg |
| Ъгъл на завъртане | 360 deg |
| Демпфериране | Пневматично демпфериране, регулируемо |
| Монтажна позиция | по избор |
| Конструкция | Зъбна рейка/зъбно колело |
| Отчитане на позицията | за датчици за положение |
| Работно налягане | 2.5 ... 10 bar |
| Макс. честота на завъртане 6 bar | 0.9 Hz |
| Принцип на действие | двойнодействие |
| Работна среда | Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::] |
| Температура на околната среда | -10 ... 60 °C |
| Theoretical torque at 6 bar | 75 Nm |
| Допустим инерционен момент | 0.12 kgm2 |
| Тегло на продукта | 25,340 g |
| Тип на закрепване | с вътрешна резба |
| Пневматичен извод | G3/8 |
| Информация за материала на задвижващия вал | Закалена стомана |
| Информация за материала на уплътненията | TPE-U(PU) |