

Въртящо задвижване DRQ-100-90-PPVJ-A



Специф. Номер: 19392

Продукт излизащ от производство

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство.Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Ъгъл на демпфериране	52 deg
Setting range of swivel angle on both sides	-8 /+ 8 deg
Ъгъл на завъртане	90 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.9 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	150 Nm
Допустим инерционен момент	0.2 kgm ²
Тегло на продукта	29,300 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/2
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)