

# Въртящо задвижване DRQ-100-360-PPVJ-A



Специф. Номер: 19394

Продукт излизащ от производство

за безконтактно отчитане, с регулируемо демпфериране в крайно положение и с компенсираща зъбна предавка.

Продукт излизащ от производство. Ще се доставя до 2017г. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



## Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	100
Ъгъл на демпфериране	52 deg
Setting range of swivel angle on both sides	-8 /+ 8 deg
Ъгъл на завъртане	360 deg
Демпфериране	Пневматично демпфериране, регулируемо
Монтажна позиция	по избор
Конструкция	Зъбна рейка/зъбно колело
Отчитане на позицията	за датчици за положение
Работно налягане	2.5 ... 10 bar
Макс. честота на завъртане 6 bar	0.4 Hz
Принцип на действие	двойнодействие
Работна среда	Compressed air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:::]
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 6 bar	150 Nm
Допустим инерционен момент	0.2 kgm <sup>2</sup>
Тегло на продукта	40,600 g
Тип на закрепване	с вътрешна резба
Пневматичен извод	G1/2
Информация за материала на задвижващия вал	Закалена стомана
Информация за материала на уплътненията	TPE-U(PU)