


Табло за у-ние SPC200-MMI-1F

Специф. Номер: 194018

FESTO

за пускане в действие, програмиране и диагностициране.
Излиза от употреба. Доставка се до 2007



Информационен лист

Белег	Стойност
Конфигурационна поддръжка	EDS файл
Дисплей	2x16 символа LCD-Display
Елементи за управление	6 бутона Клавиатура
Номинално работно напрежение DC	24 V
Типична консумация на ток, за платка	50 mA
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	по EU-EMV-нормала
Клас на защита	IP65 по IEC 60529
Температура на околната среда	-5 ... 50 °C
Тегло на продукта	225 g
MMI-интерфейс	RS232C гальванично разделени 9600 - 115200 Baud 8 бита данни 1 стоп бит even parity без ръкостискане
Електрически извод, работно напрежение	Шина 3-пинов
Електрически извод, MMI-1	Щекер SUB-D 9-пинов