

Тръба PQ-PA-28X2,5X3000

Специф. Номер: 194594

FESTO

за сгъстен въздух, вакуум и течности. Дължина 3m.



Информационен лист

Белег	Стойност
Външен диаметър	28 mm
Вътрешен диаметър	23 mm
работно налягане в зависимост от температурата	-0.95 ... 10 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на средата	-25 ... 75 °C
Температура на околната среда	-25 ... 75 °C
Тегло на продукта според дължината	0.204 kg/m
Цвят	черен
Material tubing	PA