

Филтър-регулатор LFRS-3/8-D-7-O-MINI

Специф. Номер: 194725

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

със заключваща се регулираща глава без манометър, налягане 7 bar, за неомаслен въздух.

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

Продукт, излизащ от производство. Доставка се до 2022. За алтернативен продукт посетете нашия Support Portal.

FESTO



Информационен лист

Белег	Стойност
Размер	Mini
Серия	D
Заклучване на задействането	Въртяща глава с интегрирана заключалка
Монтажна позиция	вертикално +/- 5°
Степен на филтрация	40 µm
Кондензоотделител	ръчен въртящ
Конструкция	Филтър-регулатор без манометър
Макс. количество на кондензата	22 cm ³
Предпазител за чаша	Метален предпазен кожух
Манометър	G1/8 подготвен
Работно налягане	1 ... 16 bar
Обхват на регулиране на налягането	0.5 ... 7 bar
Макс. хистерезис на налягането	0.2 bar
Стандартен номинален дебит	1,700 l/min
Работна среда	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] инертен газ
Забележка за работната и пилотната среди	Възможен е режим на работа със смазване (изисква се за целия оставащ експлоатационен период)
Клас на корозионна устойчивост KBK	2 - Умерена корозия под напрежение
Температура на складиране	-10 ... 60 °C
Клас чистота на въздуха на изхода	Състен въздух по ISO 8573-1:2010 [7:8:4] инертен газ
Температура на средата	-10 ... 60 °C
Температура на околната среда	-10 ... 60 °C
Тегло на продукта	560 g
Тип на закрепване	Последователен монтаж с принадлежности по избор:
Пневматичен извод 1	G3/8
Пневматичен извод 2	G3/8
Материал-забележка	RoHS konform
Material housing	Цинкова отливка
Material bowl	PC